

## ディスクカップ振動ミル マルチプラットフォーム

商品番号: KT-DVMP



### 前書き

マルチプラットフォーム振動ディスクミルは、粒径の大きいサンプルの非破壊粉碎および微粉碎に適しています。中硬さ、高硬さ、脆性、繊維状、弾性体の粉碎・研削用途に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| モデル           | KT-DVMP2000                          | KT-DVMP2000-P                  |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 最大注入サイズ       |                                      |                                |
| サンプル粒子径範囲     |                                      |                                |
| バッチ有効処理量      | 35~3000ml                            | 35~3000ml                      |
| 研削ディスクの速度     | 1500r/min                            | 1500r/min                      |
| 真空/不活性保護研削    | サポート                                 | サポート                           |
| 移動モード         | 円運動                                  | 円運動                            |
| 時間設定          | 9999分                                | 9999分                          |
| 研磨ディスクの枚数     | 1                                    | 4                              |
| 研削ディスクの体積     | 100ml   250ml   500ml   2000ml オプション | 100ml   250ml   500ml オプション    |
| 研削盤材質         | ステンレス鋼   炭化タングステン   ジルコニアオプション       | ステンレス鋼   炭化タングステン   ジルコニアオプション |
| 研削方法          | 乾式粉碎   湿式研削                          | 乾式粉碎   湿式研削                    |
| 電氣的説明         | 380V、50-60Hz、2.2KW                   | 380V、50-60Hz、2.2KW             |
| 電源ポート         | 3相                                   | 3相                             |
| 正味重量          | 320kg                                | 320kg                          |
| 寸法 (幅*奥行き*高さ) | 740*640*1110mm                       | 740*640*1110mm                 |
| 保護クラス         | IP65                                 | IP65                           |
| 標準            | CE                                   | CE                             |