


## ディスクカップ振動ミル マルチプラットフォーム

商品番号: KT-DVMP



### 前書き

マルチプラットフォーム振動ディスクミルは、粒径の大きいサンプルの非破壊粉碎および微粉碎に適しています。中硬さ、高硬さ、脆性、繊維状、弾性体の粉碎・研削用途に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-DVMP2000	KT-DVMP2000-P
最大注入サイズ		
サンプル粒子径範囲		
バッチ有効処理量	35~3000ml	35~3000ml
研削ディスクの速度	1500r/min	1500r/min
真空/不活性保護研削	サポート	サポート
移動モード	円運動	円運動
時間設定	9999分	9999分
研磨ディスクの枚数	1	4
研削ディスクの体積	100ml   250ml   500ml   2000ml オプション	100ml   250ml   500ml オプション
研削盤材質	ステンレス鋼   炭化タングステン   ジルコニアオプション	ステンレス鋼   炭化タングステン   ジルコニアオプション
研削方法	乾式粉碎   湿式研削	乾式粉碎   湿式研削
電氣的説明	380V、50-60Hz、2.2KW	380V、50-60Hz、2.2KW
電源ポート	3相	3相
正味重量	320kg	320kg
寸法 (幅*奥行き*高さ)	740*640*1110mm	740*640*1110mm
保護クラス	IP65	IP65
標準	CE	CE