

## 乾式三次元振動ふるい

商品番号: KT-V200



### 前書き

#### KT-V200

製品は、実験室での一般的なふるい作業の解決に重点を置いています。

20g～3kgの乾燥サンプルをふるい分けるのに適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

最大荷重	3kg
スクリーンレイヤー	1～8階
ふるい塔の最大質量	4kg
振幅	0.2～3mm
振動周波数	3000回/分
スクリーニング粒子径範囲	20μm-125mm
利用可能な最大のスクリーン直径	200mm
ふるい塔の最大高さ	510mm
追加機能	快適なビジュアルスクリーンプレスプレート
スクリーニング方法	ドライ
電氣的説明	AC100-120V/200-240V、50-60Hz、200W
電源ポート	国家規格/ヨーロッパ規格/アメリカ規格/イギリス規格など
正味重量	35kg
寸法（幅、厚さ、高さ）	300×405×685mm
保護レベル	IP65
標準	CE/ISO9001