

振動ふるい機 乾燥 三次元振動ふるい

商品番号: KT-V200



前書き

KT-

V200製品は、実験室での一般的なふるい分け作業の解決に焦点を当てています。乾燥サンプル20g～3kgのふるい分けに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

最大負荷	3 kg
スクリーン層	1～8階
最大ふるい塔質量	4 kg
振幅	0.2～3 mm
振動周波数	3000回/分
ふるい分け粒子サイズ範囲	20 um～125 mm
利用可能な最大ふるい直径	200mm
最大ふるい塔の高さ	510mm
追加機能	快適な視覚的なスクリーンプレッシャープレート
ふるい分け方法	乾燥
電気仕様	100～120V/220～240VAC、50～60Hz、200W
電源ポート	国家標準/ヨーロッパ標準/アメリカ標準/イギリス標準など
正味重量	35 kg
寸法（幅、奥行き、高さ）	300*405*685mm
保護等級	IP65
標準	CE/ISO9001