

電動ボタン電池シーリングマシン

商品番号: PP2N



前書き

電動ボタン電池シーリングマシンは、ボタン電池（CRシリーズ、LRシリーズ、SRシリーズなど）の大量生産向けに設計された高性能包装装置であり、電子製造、新エネルギー研究開発、産業オートメーション生産ラインに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PP2N
圧力範囲	50-1500kg
加圧プロセス	プログラム加圧 - プログラム圧力保持 - タイミング圧力解放
圧力保持時間	0～999秒
圧力変換	プログラムが金型が耐えられる圧力を自動的に変換します
LCDディスプレイ	4.3インチLCDスクリーン
シーリング金型	CR16、CR20、CR24、CR30などを選択可能
シェル取り外し金型	CR16、CR20、CR24、CR30などを選択可能
標準金型	標準CR20シリーズ包装金型
寸法	220*240*380（長さ*幅*高さ）
装置電源	220V（50Hz/60Hz）
装置重量	35kg
機械サイズ図	