

## 電気ボタン電池シール機

商品番号: PP2N



### 前書き

電気ボタン電池密封機は、ボタン電池（CRシリーズ、LRシリーズ、SRシリーズなど）の大量生産用に設計された高性能包装設備で、電子製造、新エネルギー研究開発、工業オートメーション生産ラインに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

機種	PP2N
圧力範囲	50-1500kg
加圧プロセス	プログラム加圧 - プログラム圧力保持 - 時限圧力解放
圧力保持時間	0~999秒
圧力変換	金型が耐えられる圧力をプログラムで自動変換
LCDディスプレイ	4.3インチLCDスクリーン
シール金型	オプション CR16、CR20、CR24、CR30など
脱殻金型	オプション CR16、CR20、CR24、CR30など
標準金型	CR20シリーズ包装用標準金型
寸法	220*240*380 (L*W*H)
装置電源	220V(50Hz/60Hz)
装置重量	35kg
機械寸法図	