

電気実験室用コールドアイソスタティックプレス Cip装置

商品番号: PCIE



前書き

当社の電気実験室用コールドアイソスタティックプレスで、機械的特性が向上した高密度で均一な部品を製造しましょう。材料研究、製薬、電子産業で広く使用されています。効率的でコンパクト、真空対応です。

詳細を学ぶ

機器モデル	PCIE-12T	PCIE-20T	PCIE-40T	PCIE-60T
圧力範囲	0-12T(0-17MPa)	0-20T(0-21MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T(0-34MPa)
ピストン径	95mm (d) クロムメッキオイルシリンダー	110mm (d) クロムメッキオイルシリンダー	130mm (d) クロムメッキオイルシリンダー	150mm (d) クロムメッキオイルシリンダー
圧力計	デジタル表示0.0-40.0MPa	デジタル表示0.0-40.0MPa	デジタル表示0.0-40.0MPa	デジタル表示0.0-40.0MPa
最大ピストンスローク (T)	40mm	40mm	50mm	50mm
圧力方式	電動加圧/手動加圧	電動加圧/手動加圧	電動加圧/手動加圧	電動加圧/手動加圧
圧力補充方法	自動加圧/手動低速加圧	自動加圧/手動低速加圧	自動加圧/手動低速加圧	自動加圧/手動低速加圧
ガード	有機ガラス	有機ガラス	有機ガラス	有機ガラス
周囲温度	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C
等方圧	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
等方圧チャンパー	Φ22×70mm(M×N)	Φ30×120mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150mm(M×N)
外形寸法	305×430×530mm(L×W×H)	305×430×600mm(L×W×H)	355×450×710mm(L×W×H)	405×470×720mm(L×W×H)
電源	550W(220V/110Vはカスタマイズ可能)	550W(220V/110Vはカスタマイズ可能)	550W(220V/110Vはカスタマイズ可能)	550W(220V/110Vはカスタマイズ可能)
機器重量	110Kg	120Kg	150Kg	200Kg