

コールドアイソスタティックプレス用電気分割ラボコールドアイソスタティック プレスCip装置

商品番号: PCESI



前書き

分割型コールドアイソスタティックプレスは、より高い圧力を供給できるため、高圧レベルを必要とする試験用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCESI-65T	PCESI-100T	PCESI-150T	PCESI-200T
圧力範囲	0-65T	0-100T	0-150T	0-200T
ピストン径	クロムメッキ油圧シリンダー内径160mm	クロムメッキ油圧シリンダー内径200mm	クロムメッキ油圧シリンダー内径200mm	クロムメッキ油圧シリンダー内径290mm
加圧プロセス	プログラム加圧 - プログラム保持 - タイミング減圧	プログラム加圧 - プログラム保持 - タイミング減圧	プログラム加圧 - プログラム保持 - タイミング減圧	プログラム加圧 - プログラム保持 - タイミング減圧
圧力変換	プログラムがサンプルにかかる圧力を自動的に変換します	プログラムがサンプルにかかる圧力を自動的に変換します	プログラムがサンプルにかかる圧力を自動的に変換します	プログラムがサンプルにかかる圧力を自動的に変換します
表示	7インチLCDスクリーン	7インチLCDスクリーン	7インチLCDスクリーン	7インチLCDスクリーン
機器保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護
静水圧	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
静水圧チャンバー	Φ50×150mm(M×N)	Φ60×150mm(M×N)	Φ80×150mm(M×N)	Φ90×150mm(M×N)
シリンダーストローク (T)	50mm	50mm	50mm	50mm
スペースサイズ	220×400mm(M×N)	260×400mm(M×N)	280×400mm(M×N)	290×420mm(M×N)
外形寸法	700×450×1050mm(L×W×H)	850×500×1100mm(L×W×H)	950×550×1150mm(L×W×H)	1000×650×1200mm(L×W×H)
機器電源	1500W(220V/110Vはカスタマイズ可能)	1500W (220V/110Vはカスタマイズ可能)	1500W(220V/110Vはカスタマイズ可能)	1500W(220V/110Vはカスタマイズ可能)
機器重量	350kg	580kg	680kg	980kg