

5ポート電解槽

商品番号: ELC



前書き

Kintek の 5

ポート設計の電解セルを使用して、研究室の消耗品を合理化します。カスタマイズ可能な電極を備えた密閉型および非密閉型のオプションからお選びください。今すぐ注文。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	10ml~1000ml
適用温度範囲	0~60°C
密封された形態	糸・エブロン
材料	ボロンガラス、PTFE
電解槽の開口部	3つの電極穴（6mm）と2つの空気穴（3mm）、カスタマイズ可能

仕様	10ml~1000ml
適用温度範囲	0~60°C
材料	ボロンガラス、PTFE
電解槽の開口部	3つの電極穴（6mm）、カスタマイズ可能