

5ポート電解セル

商品番号: ELC



前書き

Kintekの5ポート設計の電解セルで、実験室の消耗品を合理化しましょう。カスタマイズ可能な電極を備えた密閉型と非密閉型のオプションからお選びください。今すぐご注文ください。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	10ml~1000ml
適用温度範囲	0~60℃
密閉形式	ねじ/エプロン
材質	ホウケイ酸ガラス、PTFE
電解セル内の開口部	3つの電極穴（6mm）と2つのエアホール（3mm）、カスタマイズ可能

仕様	10ml~1000ml
適用温度範囲	0~60℃
材質	ホウケイ酸ガラス、PTFE
電解セル内の開口部	3つの電極穴（6mm）、カスタマイズ可能