

## 防爆型水熱合成炉

商品番号: KR-2H



### 前書き

防爆水熱合成反応器で研究室の反応を強化します。耐食性があり、安全で信頼性があります。より迅速な分析を実現するには、今すぐ注文してください。

### [詳細を学ぶ](#)

モデル	50ml	100ml	150ml	200ml	250ml	300ml	400ml	500ml
反応器材料	304/316L ステンレス鋼							
リアクター内径(mm)	Ø40*86	Ø49*105	Ø58*125	Ø63*145	Ø65*145	Ø71*147	Ø81*148	Ø91*148
リアクトル外形寸法(mm)	Ø53*93	Ø63*113	Ø78*135	Ø83*155	Ø83*155	Ø91*157	Ø103*162	Ø117*162
ライナー素材	PTFE/PPL							
ライナー内寸(mm)	Ø30*69	Ø39*84	Ø45*99	Ø47*118	Ø52*121	Ø56*124	Ø65*122	Ø75*121
ライナー外寸(mm)	Ø40*78	Ø49*95	Ø58*114	Ø63*115	Ø65*135	Ø71*137	Ø81*137	Ø91*17
ロッドサイズ(mm)	Ø8*200							
全体のサイズ(mm)	65*139	75*160	97*185	107*205	107*205	110*210	120*215	135*215
総重量(Kg)	1.65	2.4	4.8	6.1	6.1	6.7	8.1	10.6