

フィルター試験機(Fpv)

商品番号: RPM-06



前書き

本装置は、顔料、添加剤、マスターバッチなどのポリマーの分散特性を、押出やろ過によって試験するのに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル番号	RPM-06A	RPM-06B
制御システム	コンピュータ制御	
スクリー直径	20、25、30mm (またはカスタマイズ)	
メインモーター出力	4KW (またはカスタマイズ)	
長さ対直径比(L/D)	28:1	
スクリー回転数	0-95rpm 周波数変換速度調節	
圧力センサー	0-35Mpa	
フィルター	EN13900-5:2005規格に準拠	ASTM規格による
外のり寸法mm (W*D*H)	1553*650*1350mm	1553*650*1350mm
重量 (kg)	約350kg	約300kg
電源	3φ, AC380V	