

四胴式横型ジャーミル

商品番号: KT-HJM



前書き

四胴式横型タンクミルボールミルは、3000mlの容積を持つ4つの横型ボールミルタンクを使用することができます。これは、主に実験室のサンプルを混合し、粉砕するために使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

加工原理	摩擦
アプリケーションサンプルの特徴	微細 中低硬度 脆性 乾性または低粘性
加工タイプ	粉砕 混合
最大注入サイズ	< 5mm以下
サンプル粒子径範囲	1~20 μ m
ボールミルジャーの数	4
最大容量のボールミルタンク	3000ml
最小粉砕ジャー容量	250ml
ボールミル タンク任意材料	ジルコニア 炭化タングステン メノウ ナイロン ステンレス ポリウレタン等
粉砕媒体の任意タイプ	球形 円柱
任意粉砕の球の材料	ジルコニア 超硬アゲート ステンレス コランダム等
粉砕方法	乾式粉砕 湿式粉砕
ゴムローラーの数	3本
ゴムローラー回転数	900 r/min
ゴムローラーカバー材質	ポリウレタン
ゴムローラー移動方式	電気制御
正味重量	88kg
寸法	670*660*310mm
保護等級	IP65
規格	セリウム