

ラボ用4連横型ポットミル

商品番号: KT-HJM



前書き

4連横型ポットミルは、容量3000mlの横型ポットミルを4基使用できます。主に実験室サンプルの混合・粉碎に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

処理原理	摩擦
アプリケーションサンプル機能	ファイン 中～低硬度 脆性 乾燥または低粘性
処理タイプ	粉碎 ミキシング
最大注入サイズ	< 5 mm
サンプル粒子サイズ範囲	1~20 um
ポットミルの数	4
利用可能な最大のポットミル容量	3000 ml
利用可能な最小粉碎ポット容量	250 ml
ポットミルオプション素材	ジルコニア タングステンカーバイド珪藻 ナイロステンレス鋼 ポリウレタンなど
粉碎メディアオプションタイプ	球形 円筒形
粉碎ボールオプション素材	ジルコニア タングステンカーバイド珪藻 ステンレス鋼 コランダム
粉碎方法	乾式粉碎 湿式粉碎
ゴムローラーの数：	3本
ゴムローラー速度	900 r/min
ゴムローラーカバー素材	ポリウレタン
ゴムローラー移動方法	電気制御
正味重量	88 kg
寸法	670*660*310 mm
保護クラス	IP65
標準	CE