

## 四胴式横型ジャーミル

商品番号: KT-HJM



### 前書き

四胴式横型タンクミルボールミルは、3000mlの容積を持つ4つの横型ボールミルタンクを使用することができます。これは、主に実験室のサンプルを混合し、粉砕するために使用されます。

### [詳細を学ぶ](#)

|                 |   |
|-----------------|---|
| 加工原理            | 摩擦  |
| アプリケーションサンプルの特徴 | 微細   中低硬度   脆性   乾性または低粘性                   |
| 加工タイプ           | 粉砕   混合                                     |
| 最大注入サイズ         |   |
| サンプル粒子径範囲       | 1~20µm                                      |
| ボールミルジャーの数      | 4   |
| 最大容量のボールミルタンク   | 3000ml                                      |
| 最小粉砕ジャー容量       | 250ml                                       |
| ボールミル タンク任意材料   | ジルコニア   炭化タングステン メノウ   ナイロン ステンレス   ポリウレタン等 |
| 粉砕媒体の任意タイプ      | 球形   円柱                                     |
| 任意粉砕の球の材料       | ジルコニア   超硬アゲート   ステンレス   コランダム等             |
| 粉砕方法            | 乾式粉砕   湿式粉砕                                 |
| ゴムローラーの数        | 3本  |
| ゴムローラー回転数       | 900 r/min                                   |
| ゴムローラーカバー材質     | ポリウレタン                                      |
| ゴムローラー移動方式      | 電気制御  |
| 正味重量            | 88kg  |
| 寸法              | 670*660*310mm                               |
| 保護等級            | IP65  |
| 規格              | セリウム  |