

水平高温黒鉛真空黒鉛化炉

商品番号: GF-01



前書き

水平黒鉛化炉：このタイプの炉は、加熱要素が水平に配置されており、サンプルの均一な加熱を可能にします。精密な温度制御と均一性を必要とする、大きくてかさばるサンプルの黒鉛化に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

製品モデル仕様	GF-01-40×40×120	GF-01-50×50×140	GF-01-55×55×160
容量 (L)	192	350	484
定格温度 (°C)	2800	2800	2800
限界温度 (°C)	3100	3100	3100
有効加熱面積 (mm)	400×400×1200	500×500×1400	550×550×1600
電力 (KW)	200	350	450
周波数 (HZ)	1500	1000	1000
温度制御方法	日本の島津製作所製サーモスタットを採用		
加熱方法	誘導加熱		
真空システム	ロータリーポンプ（高真空要件の場合は、ルーツ真空ポンプと油拡散ポンプが必要）		
焼結雰囲気	N ₂ 、Arなどのガス		
定格電源電圧 (V)	380		
定格加熱電圧 (V)	750		
真空度限界 (Pa)	100（真空コールド状態）		