

H型電解セル トリプル電気化学セル

商品番号: ELCH



前書き

H型電解セルで多用途な電気化学性能を体験してください。メンブレンまたは非メンブレンシール、2～3のハイブリッド構成から選択できます。今すぐ詳細をご覧ください。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	30ml～500ml
適用温度範囲	0～60℃
適用メンブレン面積	15mm（カスタマイズ可能）
素材	ホウケイ酸ガラス + PTFE
電解セルパンチング	3つの電極穴（6mm）4つのガス（3mm）カスタマイズ可能な開口部

仕様	30ml～500ml
適用温度範囲	0～60℃
適用メンブレン面積	0.5cm ² /1cm ²
素材	ホウケイ酸ガラス + PTFE
電解セルパンチング	3つの電極穴（6mm）6つのガス穴（3mm）カスタマイズ可能