

H型電解セル - H型/トリプル

商品番号: ELCH



前書き

H型電解セルで多彩な電気化学性能をご体験ください。
。メンブレンまたは非メンブレンシール、2-
3ハイブリッド構成からお選びいただけます。詳細は
こちら。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	30ml~500ml
適用温度範囲	0~60°C
適用膜面積	15mm (カスタマイズ可能)
材質	ポロンガラス+PTFE
電解セルパンチング	電極穴3つ (6mm) ガス4つ (3mm) 開口カスタマイズ可能

仕様	30ml~ 500ml
適用温度範囲	0~60°C
適用膜面積	0.5cm2/1cm2
材質	ポロンガラス+PTFE
電解セル打ち抜き	電極穴3個 (6mm) 空気穴6個 (3mm) カスタマイズ可