


反応浴用恒温加熱循環器 水槽 チラー 循環器

商品番号: KHB-3



前書き

効率的で信頼性の高いKinTek

KHB加熱循環器は、研究室のニーズに最適です。最高加熱温度300℃まで対応し、正確な温度制御と高速加熱が特徴です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	温度 (°C)	精度 (°C)	ポンプ (L/Min)	容量 (L)	加熱電力 (Kw)	全体寸法 (mm)
KHB6	常温-300	+/-1°C	15	6	1.6	370*380*440
KHB10	常温-300	+/-1°C	15	10	2.0	370*380*490
KHB15	常温-300	+/-1°C	15	15	2.5	370*380*490
KHB20	常温-300	+/-1°C	15	20	3.4	370*380*550
KHB30	常温-300	+/-1°C	15	30	4.0	480*520*550
KHB50	常温-300	+/-1°C	15	50	6.5	480*610*620