

植物用薬草粉末滅菌機 ラボオートクレーブ

商品番号: KT-Q01



前書き

漢方薬用の薬草粉末滅菌オートクレーブ機は、飽和蒸気を使用して効果的な滅菌を行います。蒸気の熱と浸透性を利用し、保温後に滅菌を達成し、専用の乾燥システムで良好な乾燥効果を維持します。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	寸法	チャンバーサイズ	蒸気消費量	滅菌トレイ数	電力	機器正味重量
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	18KG	18	2+(24)	900KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	25KG	18	2+(24)	1000KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	30KG	26	3+(36)	1400KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	40KG	26	3+(36)	1600KG
KT-G1.0JS	1550*1550*1900	1250*680*1180	45KG	36	3KW	1700KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	50KG	36	4KW	1800KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	60KG	72	4KW	2000KG
KT-G2.0JS	1950*1500*1900	1600*900*1400	65KG	88	4.5KW	2500KG
KT-G2.5JS	2350*1500*1900	2000*900*1400	75KG	88	6KW	3000KG
KT-G3.0JS	2750*1500*1900	2400*900*1400	90KG	88	8KW	3500KG

仕様	寸法	チャンバーサイズ	蒸気消費量	滅菌トレイ数	電力	機器正味重量
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25KG	12	1.2+(24)	700KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35KG	12	1.2+(24)	800KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40KG	36	2.0+(36)	1200KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50KG	36	2.0+(36)	1400KG
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60KG	48	2.5KW	1550KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70KG	72	2.5KW	1650KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80KG	96	3.5KW	1800KG
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100KG	60	4.5KW	2200KG
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120KG	120	4.5KW	2600KG
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2000*900*1400	140KG	120	6KW	3000KG

仕様	寸法	チャンバーサイズ	蒸気消費量	オゾン枯渇	滅菌トレイ数	電力	機器正味重量
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25KG	4	12	2+(24)	980KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35KG	4	12	2+(24)	1080KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40KG	7	36	3+(36)	1500KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50KG	9	36	3+(36)	1700KG
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60KG	11	48	3KW	1800KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70KG	13	72	4KW	1900KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80KG	16	96	4KW	2100KG
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100KG	20	60	4.5KW	2600KG
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120KG	25	120	6KW	3100KG
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2400*900*1400	140KG	30	120	8KW	3600KG