

## 高エネルギー全方向遊星ボールミル

商品番号: KT-P4000E



前書き

KT-

P4000Eは、縦型高エネルギー遊星ボールミルに360°  
旋回機能を付加した新製品です。4つの≤1000mlボー  
ルミルジャーで、より速く、均一で、より小さなサン  
プル出力の結果を体験してください。

[詳細を学ぶ](#)

粉碎原理	衝撃   摩擦   重力
適合材料	低硬度、中硬度 脆い 乾式または湿式
材料投入サイズ	< 10 mm
材料出力サイズ	0.1-20 $\mu$ m
処理量	4000ml
ディスク回転速度	800 r/min
研磨盤材質	タングステンカーバイド;セラミック; メノウ ステンレス鋼; 鋼鉄を堅くして下さい; ナイロン、等。
遊星ディスク空間移動モード	X   Y軸360°変更遊星運動
モーター力	100-120V/200-240V AC、50-60Hz、870W
正味重量	242kg
外形寸法	L1120*W685*H780 mm
保護レベル	IP65
品質規格	セリウム