

高エネルギー全方向性プラネタリーボールミル機（実験室用）

商品番号: KT-P2000E



前書き

KT-

P2000Eは、360°回転機能を備えた垂直型高エネルギープラネタリーボールミルの派生新製品です。この製品は、垂直型高エネルギーボールミルとしての特性を備えているだけでなく、プラネタリーボディのユニークな360°回転機能も備えています。

詳細を学ぶ

粉碎原理	衝撃力と摩擦力
適切な材料	中小硬度； 脆性； 乾式または湿式
材料投入サイズ	< 10 mm
材料出力サイズ	0.1~20 um
処理容量	2000ml
ディスクパン速度	800 rpm
グライディングパン素材	炭化タングステン；セラミック； 瑪瑙； ステンレス鋼； 硬化鋼； ナイロンなど
プラネタリーディスク空間移動モード	X Y軸 360°変化プラネタリーモーション
モーター出力	100-120V/200-240V AC、50-60Hz、870W
正味重量	233kg
寸法	長さ1120*幅685*高さ780 mm
保護等級	IP65
品質基準	CE