

## 高エネルギー全方向遊星ボールミル

商品番号: KT-P2000E



前書き

KT-

P2000Eは、**縦型高エネルギー遊星ボールミル**に360°回転機能を付加した新製品である。**縦型高エネルギーボールミル**の特徴に加え、**遊星体の360°回転機能**が特徴です。

[詳細を学ぶ](#)

粉碎原理	衝撃力と摩擦力
適合材料	小粒径および中低硬度 脆い 乾式または湿式
材料投入サイズ	
材料出力サイズ	0.1-20 um
処理量	2000ml
ディスク回転速度	800 r/min
研磨盤材質	タングステンカーバイド;セラミック; メノウ ステンレス鋼; 鋼鉄を堅くして下さい; ナイロン、等。
遊星ディスク空間移動モード	X   Y軸360°変更遊星運動
モーター力	100-120V/200-240V AC、50-60Hz、870W
正味重量	233kg
外形寸法	L1120*W685*H780 mm
保護レベル	IP65
品質規格	セリウム