

高エネルギー遊星ボールミル粉砕機（実験室用）

商品番号: KT-P4000



前書き

最大の特長は、高エネルギー遊星ボールミルは、高速かつ効果的な粉砕を実行できるだけでなく、優れた破砕能力も備えていることです。

[詳細を学ぶ](#)

粉砕原理	衝撃・摩擦力
適切な材料	低～中硬度； 脆性； 乾式または湿式
材料投入サイズ	10 mm未満
材料出力サイズ	0.1～20 μ m
処理量	4000ml
ディスクパン速度	800 rpm
粉砕パン材	タングステンカーバイド；セラミック； 瑪瑙； ステンレス鋼； 硬化鋼； ナイロンなど
遊星ディスク空間移動モード	X軸遊星運動
モーター出力	100-120V/200-240V AC、50-60Hz、750W
正味重量	106kg
寸法	長さ720*幅500*高さ500 mm
保護レベル	IP65
品質基準	CE