

## 高エネルギー遊星ボールミル

商品番号: KT-P4000



### 前書き

最大の特徴は、高エネルギー遊星ボールミルは高速かつ効率的な粉碎を実行できるだけでなく、優れた粉碎能力も備えていることです。

[詳細を学ぶ](#)

研削原理	衝撃力と摩擦力
適切な材料	小および中低硬度。 脆い; 乾いているか濡れているか
材料投入サイズ	
材料出力サイズ	0.1~20µm
処理量	4000ml
ディスクの回転速度	800r/min
研削パン材	炭化タングステン;セラミック; 瑪瑙; ステンレス鋼; 銅を硬化します。 ナイロンなど
惑星円盤空間移動モード	X軸遊星運動
モーターのパワー	AC100-120V/200-240V、50-60Hz、750W
正味重量	106kg
寸法	L720×W500×H500mm
保護レベル	IP65
品質基準	CE