

高エネルギー遊星ボールミル粉砕機（実験室用）

商品番号: KT-P2000



前書き

F-

P2000高エネルギー遊星ボールミルで、迅速かつ効果的なサンプル処理を体験してください。この多用途機器は、精密な制御と優れた粉砕能力を提供します。実験室に最適で、同時に複数の粉砕容器を備え、高い生産性を実現します。人間工学に基づいたデザイン、コンパクトな構造、高度な機能により、最適な結果が得られます。幅広い材料に適しており、一貫した粒子径の減少と低メンテナンスを保証します。

詳細を学ぶ

製品名	高エネルギー遊星ボールミル
モデル	F-P2000
処理原理	衝撃力 摩擦
適用サンプル特性	微細 中～低硬度 もろい 乾燥または低粘度
処理タイプ	破砕 粉砕 混合
最大投入サイズ	10mm
サンプル粒子径範囲	0.1-20um
最大処理量	2000ml
ボールミルタンクの最大速度	800r/min
伝達モード	欧州規格
空間移動モード	X軸遊星運動
機能	連続および断続運転 緊急停止 タイミング 停電メモリ 過負荷および危険操作保護
追加機能	LED照明 熱放散
ボールミルタンク材質	超硬合金 ジルコニア 瑪瑙 ステンレス鋼 MCナイロンなどオプション
ボールミルタンク数	4個
ボールミルタンク容量	500ml
粉砕ボール材質	超硬合金 ジルコニア 瑪瑙 ステンレス鋼などオプション
粉砕方法	乾式粉砕 湿式粉砕
電気仕様	100-120V/200-240VAC、50-60Hz、750W

電源ポート 国規格 | 欧州規格 | 米国規格 | 英国規格など

正味重量	92kg
寸法（長さ、幅、高さ）	570*570*420mm
保護等級	IP650
規格	CE
利用可能な追加構成	超低温液体窒素冷却 タッチ操作システム

主な付属品	推奨標準構成容量：500ml	√：構成可能	×：適合しない		
ボールミルタンク	材質：	タイプ	100ml	250ml	500ml
ボールミルタンク	超硬合金	クラシック	√	√	√
ボールミルタンク	超硬合金	真空タイプ	√	√	×
ボールミルタンク	ジルコニア	クラシック	√	√	√
ボールミルタンク	ジルコニア	真空タイプ	√	√	×
ボールミルタンク	瑪瑙	クラシック	√	√	√
ボールミルタンク	瑪瑙	真空タイプ	√	√	×
ボールミルタンク	MCナイロン	クラシック	√	√	√
ボールミルタンク	MCナイロン	真空タイプ	√	√	
ボールミルタンク	ステンレス鋼	クラシック	√	√	√
ボールミルタンク	ステンレス鋼	真空タイプ	√	√	√
ボールミルタンク	ポリウレタン	クラシック	√	√	√
ボールミルタンク	ポリウレタン	真空タイプ	√	√	×
ボールミルタンク	PTFE	クラシック	√	√	√
ボールミルタンク	PTFE	真空タイプ	√	√	×
ボールミルタンク	コランダム	クラシック	√	√	√
ボールミルタンク	コランダム	真空タイプ	√	√	×
粉碎ボール	直径（mm）	材質			
粉碎ボール	3/5/10/15/20	超硬合金 ジルコニア 瑪瑙 ステンレス鋼 コランダム			