

高エネルギー遊星ボールミル

商品番号: KT-BMP2000



前書き

高エネルギー遊星ボールミルKT-

BMP2000は、高速かつ効果的な粉碎を行うことができるだけでなく、良好な粉碎能力を持っています。粒径の大きい硬い試料も粉碎でき、ユーザーの加工ニーズに応えます。

[詳細を学ぶ](#)

研削原理	衝撃と摩擦力
適した材料	小・中・低硬度 脆い 乾式または湿式
材料投入サイズ	
材料出力サイズ	0.1-20 um
処理量	2000ml
ディスク回転速度	800 r/min
研磨盤材質	タングステンカーバイド;セラミック; メノウ ステンレス鋼; 鋼鉄を堅くして下さい; ナイロン、等。
遊星ディスク空間移動モード	X軸遊星運動
モーター力	AC100-120V/200-240V 50-60Hz 750W
正味重量	92kg
外形寸法	L570*W570*H420 mm
保護レベル	IP65
品質規格	CE