

製薬、化粧品、食品の研究開発向け高性能ラボ用ホモジナイザー

商品番号: KT-VHE



前書き

製薬、化粧品、食品向けのラボ用真空乳化ホモジナイザー。高せん断混合、真空脱気、スケールアップ可能な1L~10L。今すぐ専門家のアドバイスを入手！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	KT-VHE-1	KT-VHE-2	KT-VHE-5	KT-VHE-10
撹拌容量	100-1000ml	100-2000ml	500-5000ml	1000-10000ml
撹拌速度範囲	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm
撹拌パドルスタイル	SUS316Lアンカータイプ、PTFEウォールスクレーパー付き			
処理粘度	100000CP	100000CP	100000CP	150000CP
撹拌電力	120W	150W	150W	300W
乳化容量	500-1000ml	600-2000ml	2500-5000ml	5000-10000ml
ホモジナイズ速度範囲	8000-28000rpm	8000-28000rpm	8000-30000rpm	8000-30000rpm
ホモジナイザーヘッドモデル	20DG	25DG	25DG	25DG
ホモジナイザー電力	1300W	1300W	1300W	1300W
リアクター蓋ポート	撹拌、真空、ホモジナイザー、供給、温度プローブ+予備ポート3つ			
リフティングストローク	300mm	300mm	500mm	500mm
最大使用温度	120°C	120°C	120°C	120°C
達成可能な真空度	-0.098MPa	-0.098MPa	-0.098MPa	-0.098MPa
電源	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz
正味重量	35kg	40kg	50kg	55kg
寸法（長さ×幅×高さ）	400×650×1100 mm	400×650×1100 mm	600×450×1100 mm	600×480×1200 mm

パラメータ	KT-VHE-1S	KT-VHE-2S	KT-VHE-5S	KT-VHE-10S
撹拌容量	100-1000ml	100-2000ml	500-5000ml	1000-10000ml
撹拌速度範囲	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm
撹拌パドルスタイル	SUS316Lアンカータイプ、PTFEウォールスクレーパー付き			
処理粘度	100000CP	100000CP	100000CP	150000CP

パラメータ	KT-VHE-1S	KT-VHE-2S	KT-VHE-5S	KT-VHE-10S
攪拌電力	120W	150W	150W	300W
乳化容量	500-1000ml	600-2000ml	2500-5000ml	5000-10000ml
ホモジナイズ速度範囲	8000-28000rpm	8000-28000rpm	8000-30000rpm	8000-30000rpm
ホモジナイザーヘッドモデル	20DG	25DG	25DG	25DG
ホモジナイザー電力	1300W	1300W	1300W	1300W
リアクター材質	316Lステンレス鋼			
リアクター蓋ポート	攪拌、真空、ホモジナイザー、供給、温度プローブ + 予備ポート3つ			
リフティングストローク	300mm	300mm	500mm	500mm
最大使用温度	120°C	120°C	120°C	120°C
達成可能な真空度	-0.098MPa	-0.098MPa	-0.098MPa	-0.098MPa
電源	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz
正味重量	35kg	40kg	50kg	55kg
寸法（長さ×幅×高さ）	400×650×1100 mm	400×650×1100 mm	600×450×1100 mm	600×480×1200 mm