

製薬、化粧品、食品研究開発のための高性能ラボ用ホモジナイザー

商品番号: KT-VHE



前書き

医薬品、化粧品、食品用真空乳化機。高剪断混合、真空脱気、スケーラブル1L-

10L。今すぐ専門家のアドバイスを得る！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	KT-VHE-1	KT-VHE-2	KT-VHE-5	KT-VHE-10
撹拌量	100-1000ml	100-2000ml	500-5000ml	1000-10000ml
撹拌速度範囲	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm
撹拌パドル形式	SUS316Lアンカー式、PTFEスクレーパー付			
処理粘度	100000CP	100000CP	100000CP	150000CP
撹拌力	120W	150W	150W	300W
乳化量	500-1000ml	600-2000ml	2500-5000ml	5000-10000ml
均質化速度範囲	8000-28000rpm	8000-28000rpm	8000-30000rpm	8000-30000rpm
ホモジナイザーヘッドモデル	20DG	25DG	25DG	25DG
ホモジナイザー出力	1300W	1300W	1300W	1300W
リアクターリッドポート	撹拌、真空、ホモジナイザー、フィーディング、Temp.プローブ+3予備ポート			
リフトストローク	300mm	300mm	500mm	500mm
最高使用温度使用温度	120°C	120°C	120°C	120°C
到達真空度	-0.098MPa	-0.098MPa	-0.098MPa	-0.098MPa
電源	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz
正味重量	35kg	40kg	50kg	55kg
寸法（長さ×幅×高さ）	400×650×1100 mm	400×650×1100 mm	600×450×1100 mm	600×480×1200 mm

パラメータ	KT-VHE-1S	KT-VHE-2S	KT-VHE-5S	KT-VHE-10S
撹拌量	100-1000ml	100~2000ml	500-5000ml	1000-10000ml
撹拌速度範囲	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm
撹拌パドル形式	SUS316Lアンカー式、PTFEスクレーパー付			
処理粘度	100000CP	100000CP	100000CP	150000CP

パラメータ	KT-VHE-1	KT-VHE-2	KT-VHE-5	KT-VHE-10
パラメータ	KT-VHE-1S	KT-VHE-2S	KT-VHE-5S	KT-VHE-10S
攪拌力	120W	150W	150W	300W
乳化量	500-1000ml	600-2000ml	2500-5000ml	5000-10000ml
均質化速度範囲	8000-28000rpm	8000-28000rpm	8000-30000rpm	8000-30000rpm
ホモジナイザーヘッドモデル	20DG	25DG	25DG	25DG
ホモジナイザー出力	1300W	1300W	1300W	1300W
リアクター材質	316L ステンレス			
リアクター蓋ポート	攪拌、真空、ホモジナイザー、供給、温度。プローブ + 3 予備ポート			
持ち上げストローク	300mm	300mm	500mm	500mm
最高使用温度使用温度	120°C	120°C	120°C	120°C
到達真空度	-0.098MPa	-0.098MPa	-0.098MPa	-0.098MPa
電源	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz
正味重量	35kg	40kg	50kg	55kg
寸法（長さ×幅×高さ）	400×650×1100 mm	400×650×1100 mm	600×450×1100 mm	600×480×1200 mm