


高精度ダイヤモンドワイヤー切断機 実験室用ソー精密ワイヤーEdm切断機

商品番号: CM-1



前書き

高精度ダイヤモンドワイヤー切断機は、材料研究者向けに特別に設計された、多用途で精密な切断ツールです。連続ダイヤモンドワイヤー切断機構を採用しており、セラミックス、結晶、ガラス、金属、岩石、その他のさまざまな脆性材料の精密な切断を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

電源電圧	220V 50Hz; 最大電力：<100W
スピンドル速度	2rpmから260rpmの間で調整可能
制御システム	①手動制御：Y軸およびZ軸の速度範囲 1~40mm/min; ②自動制御：Y軸送り長さ0.01~50mm; Z軸送り速度0.05mm~40mm/min長さ0.01~50mm; Z軸送り速度0.05mm~40mm/min Z軸送り長さ1~60mm; 自動切断周波数1~99;
切断線の総延長	20m
2つのガイドホイール間の内側距離	95mm
Y軸トラベル	≤ 50mm
Z軸トラベル	≤ 60mm
2D治具	水平回転0~360°、左右傾斜20°
ロードプレートサイズ	80mm× 51mm
切断深さ	≤ 50mm 11.切断可能な最大サンプルサイズ：Ø 50mm × 50mm