

エンジニアリング先進ファインセラミックス用高温アルミナ（Al₂O₃）炉心管

商品番号: KM-C06



前書き

高温アルミナ炉心管は、アルミナの高い硬度、優れた化学的安定性、鋼鉄の利点を組み合わせ、優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性、耐機械衝撃性を備えています。

[詳細を学ぶ](#)

外径4mm 内径2mm (1メートル)	外径12mm 内径8mm (1メートル)	外径25mm 内径19mm (1メートル)	外径45mm 内径36mm (1メートル)	外径70mm 内径60mm (1メートル)
外径5mm 内径3mm (1メートル)	外径16mm 内径11mm (1メートル)	外径30mm 内径24mm (1メートル)	外径50mm 内径40mm (1メートル)	外径80mm 内径70mm (1メートル)
外径6mm 内径4mm (1メートル)	外径18mm 内径13mm (1メートル)	外径32mm 内径26mm (1メートル)	外径55mm 内径45mm (1メートル)	外径90mm 内径80mm (1メートル)
外径8mm 内径5mm (1メートル)	外径20mm 内径15mm (1メートル)	外径35mm 内径28mm (1メートル)	外径60mm 内径50mm (1メートル)	外径90mm 内径100mm (1メートル)
外径10mm 内径6mm (1メートル)	外径22mm 内径16mm (1メートル)	外径40mm 内径32mm (1メートル)	外径65mm 内径55mm (1メートル)	