

エンジニアリング用先進ファインセラミックス用高温酸化アルミニウム（Al₂O₃）保護管

商品番号: KM-C07



前書き

高耐熱コランダム管、熱電対保護管とも呼ばれるアルミナ保護管は、主にアルミナ（酸化アルミニウム）から作られるセラミック管です。

詳細を学ぶ

Φ1*Φ0.3mm (ダブルホール)	Φ3*Φ0.7mm (ダブルホール)	Φ2*Φ0.4mm (4ホール)
Φ1.5*Φ0.5mm (ダブルホール)	Φ5*Φ1.5mm (ダブルホール)	Φ4*Φ1mm (4ホール)
Φ2*Φ0.5mm (ダブルホール)	Φ5.5*Φ1.5mm (ダブルホール)	Φ5*Φ1.2mm (4ホール)
Φ2.5*Φ0.7mm (ダブルホール)	Φ8*Φ2mm (ダブルホール)	Φ8*Φ2mm (4ホール)

Φ1*0.3mm	Φ2*0.3mm	Φ3*0.7mm	Φ4*1.5mm	Φ5.5*1.5mm	Φ8*2mm
Φ1.2*0.3mm	Φ2*0.5mm	Φ3.5*0.8mm	Φ4.5*1.2mm	Φ6*1.8mm	Φ8*2.4mm
Φ1.4*0.4mm	Φ2*0.6mm	Φ3.5*1mm	Φ5*1.2mm	Φ6.5*1.8mm	Φ10*2.7mm
Φ1.5*0.4mm	Φ2.5*0.7mm	Φ4*1.2mm	Φ5*1.5mm	Φ6.5*2mm	Φ7*2mm