

## 高温脱バインダー・予備焼結炉

商品番号: KT-MD



前書き

KT-MD

各種成形プロセスによるセラミック材料の高温脱バインダー・予備焼結炉。MLCC、NFC等の電子部品に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

炉型	KT-MD		
一定作業温度	1100/1300 °C		
チャンバー材質	日本アルミナ繊維		
発熱体	Cr2Al2Mo2ワイヤーコイル/炭化ケイ素		
加熱速度	0~20°C/分		
温度センサー	K/S型サーマルカップル		
温度コントローラー	デジタル PID のコントローラー/タッチ画面 PID のコントローラー		
温度制御精度	±1°C		
電源	AC200-440V,50/60HZ		
標準チャンバーサイズ 在庫			
チャンバーサイズ(mm)	有効容積 (L)	チャンバーサイズ(mm)	有効容積 (L)
300x300x300	27	300x300x400	36
400x400x400	64	500x500x500	125
600x600x600	216	800x800x800	512
他のサイズおよび容積はカスタマイズすることができる			

いいえ	説明	数量
1	炉	1
2	サーマルブロック	1
3	るつぼトング	1
4	耐熱手袋	1
5	取扱説明書	1