

実験室用脱脂・予備焼結用高温マッフル炉

商品番号: KT-MD



前書き

KT-MD

多様な成形プロセスに対応したセラミック材料用高温脱脂・予備焼結炉。MLCCやNFCなどの電子部品に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル		KT-MD	
定常作業温度		1100/1300 °C	
チャンバー材質		日本アルミナ繊維	
発熱体		Cr2Al2Mo2ワイヤーコイル/炭化ケイ素	
加熱速度		0-20°C/min	
温度センサー		K/S型熱電対	
温度コントローラー		デジタルPIDコントローラー/タッチスクリーンPIDコントローラー	
温度制御精度		±1°C	
電源		AC200-440V、50/60HZ	
標準チャンバーサイズ在庫			
チャンバーサイズ (mm)	有効容積 (L)	チャンバーサイズ (mm)	有効容積 (L)
300x300x300	27	300x300x400	36
400x400x400	64	500x500x500	125
600x600x600	216	800x800x800	512
その他のサイズと容量はカスタマイズ可能です			

番号	説明	数量
1	炉	1
2	断熱ブロック	1
3	るつぼ用トング	1
4	耐熱手袋	1
5	操作マニュアル	1