

黒鉛真空炉 高熱伝導率フィルム黒鉛化炉

商品番号: GF-03



前書き

高熱伝導率フィルム黒鉛化炉は、温度均一性、低エネルギー消費、連続運転が可能です。

[詳細を学ぶ](#)

製品モデル仕様	GF-03-Φ40×100	GF-03-Φ50×100	GF-03-Φ60×100	GF-03-Φ90×160
容量 (L)	125	196	282	1000
定格温度 (°C)	2800	2800	2800	2800
限界温度 (°C)	3100	3100	3100	3100
有効加熱領域 (mm)	Φ400×1000	Φ500×1000	Φ600×1000	Φ900×1000
電力 (KW)	150	200	30	600
周波数 (HZ)	1500	1000	1000	1000
温度制御方法	日本島電熱線温度調節器			
加熱方法	誘導加熱			
真空システム	ロータリーベーン真空ポンプ（高真空要求の場合は、ルーツ真空ポンプおよび油拡散ポンプが必要）			
焼結雰囲気	N ² Ar およびその他のガス			
定格電源電圧 (V)	380			
定格加熱電圧 (V)	750			
真空度限界 (Pa)	100（真空冷間時）			