

横型オートクレーブ蒸気滅菌器

商品番号: KT-P01



前書き

横型オートクレーブ蒸気滅菌器は重力変位方式を採用し、内部チャンバー内の冷気を除去するため、内部の蒸気と冷気の含有量が少なく、滅菌がより信頼性が高くなります。

[詳細を学ぶ](#)

| モデル | KT-150YDA | KT-200YDA | KT-280YDA | KT-400YDA | KT-500YDA |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 滅菌室容積 | 150L φ440×1000 | 200L φ515×1000 | 280L φ600×1000 | 400L φ700×1100 | 500L φ700×1300mm |
| 固定された仕事のストレス | 0.22MPa | | | | |
| 定格使用温度 | 134°C | | | | |
| 滅菌温度の選択 | 40°C～134°C | | | | |
| タイミング時間選択範囲 | 0～60分 | | | | |
| 滅菌室の熱均一性 | ±2°C以下 | | | | |
| 電源・供給電圧 | 9kw/380V 50Hz | 9kw/380V 50Hz | 12kw/380V 50Hz | 18kw/380V 50Hz | 18kw/380V 50Hz |
| 寸法(mm) | 1400×600×1300 | 1400×670×1650 | 1400×770×1780 | 1430×880×1830 | 1800×900×1820 |
| 輸送サイズ(mm) | 1560×750×1850 | 1560×820×1850 | 1680×920×2100 | 1600×1050×2100 | 1850×1050×2100 |
| 総重量/正味重量 | 320/240kg | 350/260kg | 465/365kg | 530/420kg | 580/470kg |