

横型遊星ボールミル

商品番号: KT-P400H



前書き

横型遊星ボールミルで試料の均一性を向上させます。
 KT-P400Hは試料の沈殿を低減し、KT-P400Eは多方向回転が可能です。過負荷保護機能付きで安全、便利、効率的。

[詳細を学ぶ](#)

| | |
|---------|---|
| 研削原理 | 衝撃と摩擦力 |
| 適した材料 | 小・中・低硬度 脆い 乾式または湿式 |
| 材料投入サイズ | |
| 材料出力サイズ | 0.1-20 um |
| 処理量 | |
| 粉碎ジャー速度 | 0-900 r/min |
| 粉碎ジャー材質 | 炭化タングステン セラミック メノウ ステンレス鋼； 硬化鋼、ナイロンなど |
| 研削ジャーの数 | 4個 |
| 粉碎ジャー容量 | 100ミリリットル |
| ボール材質 | 炭化タングステン ジルコニア アルミナ メノウ ステンレス鋼、等。 |
| モーター出力 | 250W |
| 正味重量 | 35 kg |
| 外形寸法 | L320 * W410 * H510 mm |
| 保護レベル | IP65 |
| 品質規格 | セリウム |