

実験室用水平遊星ボールミル粉砕機

商品番号: KT-P400H



前書き

水平遊星ボールミルでサンプルの均一性を向上させます。KT-P400Hはサンプルの堆積を軽減し、KT-P400Eは多方向機能を備えています。過負荷保護により、安全、便利、効率的です。

[詳細を学ぶ](#)

粉砕原理	衝撃力と摩擦力
適切な材料	中小硬度； 脆性； 乾式または湿式
材料投入サイズ	< 2 mm
材料出力サイズ	0.1~20 um
処理量	< 400 ml
粉砕ジャー速度	0~1000 rpm
粉砕ジャー材質	炭化タングステン； セラミック； 瑪瑙； ステンレス鋼； 硬化鋼；ナイロンなど
粉砕ジャー数	4個
粉砕ジャー容量	100 ml
粉砕ボール材質	炭化タングステン； ジルコニア； アルミナ； 瑪瑙； ステンレス鋼など
モーター出力	100-120V/200-240V AC、50-60Hz、150W
正味重量	35 kg
寸法	長さ300 * 幅350 * 高さ420 mm
保護レベル	IP65
品質基準	CE