

## 横型遊星ボールミル

商品番号: KT-P400H



### 前書き

横型遊星ボールミルで試料の均一性を向上させます。  
 KT-P400Hは試料の沈殿を低減し、KT-P400Eは多方向回転が可能です。過負荷保護機能付きで安全、便利、効率的。

[詳細を学ぶ](#)

研削原理	衝撃と摩擦力
適した材料	小・中・低硬度 脆い 乾式または湿式
材料投入サイズ	
材料出力サイズ	0.1-20 um
処理量	
粉碎ジャー速度	0-900 r/min
粉碎ジャー材質	炭化タングステン セラミック メノウ ステンレス鋼； 硬化鋼、ナイロンなど
研削ジャーの数	4個
粉碎ジャー容量	100ミリリットル
ボール材質	炭化タングステン ジルコニア アルミナ メノウ ステンレス鋼、等。
モーター出力	250W
正味重量	35 kg
外形寸法	L320 * W410 * H510 mm
保護レベル	IP65
品質規格	セリウム