

ラボ用ハイブリッド高エネルギー振動ボールミル

商品番号: KT-BM400



前書き

KT-

BM400は、実験室で少量の乾式、湿式、冷凍サンプルを迅速に粉砕または混合するために使用されます。2つの50mlボールミルジャーを装備できます。

[詳細を学ぶ](#)

推奨最大投入サイズ	< 8 mm
サンプル粒子サイズ範囲	～ 5μm
粉砕方法	乾式粉砕 湿式粉砕 クライオジェニック粉砕
粉砕プラットフォーム (缶数)	2
移動方法	平面円弧往復運動
振動周波数	180-1800 rpm
制御方法	LCDディスプレイ
時間設定	59:59:59 (h/m/s)
ボールミル材質	超硬合金 ジルコニア ステンレス鋼 MCナイロン PTFE など
ボールミルタンク容量	50ml 30ml
ボールミルジャーのシーリング方法	シーリングリング + ネジ締め
粉砕ボールサイズ	1-25m オプション
粉砕ボール材質	超硬合金 ジルコニア 瑪瑙 ステンレス鋼
細胞破砕アダプター容量	10x0.2ml 5x2ml 5x5ml
電気仕様	100-120V/200-240V AC、50-60Hz、150W
電源ポート	ナショナルスタンダード 欧州規格 アメリカ規格 イギリス規格 など
正味重量	48kg
寸法 (長さx幅x高さ)	470*360*250
保護クラス	IP63
標準	CE