

## ハイブリッド高エネルギー振動ボールミル

商品番号: KT-BM400



前書き

KT-

BM400は、乾燥、湿潤、凍結した少量の試料を迅速に粉砕、混合するために使用されます。50mlのボールミルジャーを2個使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

推奨最大インジェクションサイズ	< 8 mm
サンプル粒子径範囲	~ 5 $\mu$ m以下
粉砕方法	乾式粉砕   湿式粉砕   低温粉砕
粉砕プラットフォーム (缶数)	2
移動方式	平面円弧往復運動
振動数	180~1800r/min
制御方式	LCD表示
時間設定	59:59:59 (h/m/s)
ボールミル材質	超硬 ジルコニア ステンレス MCナイロン PTFE等
ボールミルタンク容量	50ml   30ml
ボールミルジャーの密閉方法	シールリング+ネジ止め
粉砕の球のサイズ	1-25m 任意
粉砕の球の材料	炭化タングステン   酸化ジルコニウム   メノウ   ステンレス鋼
アダプター容量	10x0.2ml   5x2ml   5x5ml
電氣的説明	AC100-120V/200-240V、50-60Hz、150W
電源ポート	国家標準   ヨーロッパ標準   アメリカ標準   イギリス標準など
正味重量	48kg
寸法 (LWH)	470*360*250
保護クラス	IP63
規格	セリウム