

24T 30T 60T 加熱プレート付き加熱式油圧プレス機 ラボ用ホットプレス

商品番号: PCH



前書き

信頼性の高いラボ用加熱式油圧プレスをお探しですか？
当社の24T /

40Tモデルは、材料研究室、製薬、セラミックスなどに最適です。設置面積が小さく、真空グローブボックス内での作業も可能なため、サンプル調製のニーズに応える効率的で汎用性の高いソリューションです。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCH-24T1010	PCH-30T2020	PCH-30T1818
圧力範囲	0-24.0 トン	0-30.0 トン	0-30.0 トン
ピストン径	95mm (d) クロムメッキオイルシリンダー	110mm (d) クロムメッキオイルシリンダー	150mm (d) クロムメッキオイルシリンダー
主要全体構造	油漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置	油漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置	油漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置
金型加熱温度	室温-300.0C/500.0C	室温-300.0C/500.0C	室温-300.0C/500.0C
断熱方法	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード
冷却方法	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]
ホットプレートサイズ	100×100mm (M×N) 面取り付き	200×200mm (M×N)	180×180mm (M×N)
ホストサイズ	245×175×500mm (K×P×H)	405×260×525mm (K×P×H)	405×260×525mm (K×P×H)
外形寸法	500×175×500mm (L×W×H)	950×260×525mm (L×W×H)	950×260×525mm (L×W×H)
電源	600 W (220V/110V カスタマイズ可能)	1200 W (220V/110V カスタマイズ可能)	1000 W (220V/110V カスタマイズ可能)
重量	60 Kg	180 Kg	180 Kg