

水素雰囲気炉

商品番号: KT-16AH



前書き

KT-AH 水素雰囲気炉 -

安全機能、二重シェル設計、省エネ効率を備えた焼結/アニーリング用誘導ガス炉です。研究室や産業での使用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	KT-16AH
最大。温度	1600°C
一定の作業温度	1500°C
真空圧力	0.1Mpa
真空バルブ	ニードルバルブ
チャンバー材質	日本製アルミナファイバー
発熱体	モリブデン線
加熱速度	0~20°C/分
温度センサー	B型熱電対
温度調節器	タッチスクリーンPIDコントローラー
温度制御精度	±1°C
温度均一性	±5°C
電力供給	AC110-220V、50/60HZ

標準チャンバーサイズのストック

チャンバーサイズ(mm)	有効容積(L)	チャンバーサイズ(mm)	有効容積(L)
150×150×200	4.5	300×300×400	36
200×200×300	12	400×400×400	64

顧客の設計サイズとボリュームが受け入れられます