

## 水素雰囲気炉

商品番号: KT-16AH



前書き

KT-AH 水素雰囲気炉 -

安全機能、二重シェル設計、省エネ効率を備えた焼結/アニーリング用誘導ガス炉です。研究室や産業での使用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 炉モデル    | KT-16AH            |
| 最大。温度   | 1600°C             |
| 一定の作業温度 | 1500°C             |
| 真空圧力    | 0.1Mpa             |
| 真空バルブ   | ニードルバルブ            |
| チャンパー材質 | 日本製アルミナファイバー       |
| 発熱体     | モリブデン線             |
| 加熱速度    | 0~20°C/分           |
| 温度センサー  | B型熱電対              |
| 温度調節器   | タッチスクリーンPIDコントローラー |
| 温度制御精度  | ±1°C               |
| 温度均一性   | ±5°C               |
| 電力供給    | AC110-220V、50/60HZ |

標準チャンパーサイズのストック

| チャンパーサイズ(mm) | 有効容積(L) | チャンパーサイズ(mm) | 有効容積(L) |
|--------------|---------|--------------|---------|
| 150×150×200  | 4.5     | 300×300×400  | 36      |
| 200×200×300  | 12      | 400×400×400  | 64      |

顧客の設計サイズとボリュームが受け入れられます