

高成功率で水素含有量を迅速に測定するための水素含有量測定プローブ

商品番号: KT-T03



前書き

溶鋼用高精度水素含有量測定プローブ、測定範囲0.5-14ppm、精度 ± 0.15 ppm、成功率96%。今すぐ鋼材品質を最適化しましょう！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品コード	OY-H-900
測定範囲	0.5-14ppm
精度	± 0.15 ppm
測定成功率	96%
テスト時間	30-60秒