


## 水素燃料電池スタック

商品番号: BC-05



### 前書き

燃料電池スタックは、電気化学プロセスを通じて水素と酸素を使用して発電するモジュール式の高効率な方法です。クリーンで再生可能なエネルギー源として、さまざまな定置型およびモバイル用途に使用できます。

### [詳細を学ぶ](#)

モデル	10W	20W	30W	50W	100W	200W	300W	500W
定格出力	10W	20W	30W	50W	100W	200W	300W	500W
定格電圧(V)	6.6	1.2	7.2	12	12	24	38	24
定格電流(A)	1.51	1.67	4.17	4.2	8.34	8.34	7.9	20.84
ファン電圧(V)	4-12V							
スタック温度								
スタック効率	50%							
スライス	11個	20個	12個	20個	20個	40個	64個	60個
体積(mm)	57*42*52	110*46*48	84*64*76	92*83*56	160*143*75	104*170*70	245*100*100	140*180*167
重量(kg)	0.155	0.29	0.2	0.3	0.8	1.01	1.5	1.95