

## 間接式コールドトラップ・チラー

商品番号: KCT-2



### 前書き

間接コールドトラップで真空システムの効率を高め、ポンプの寿命を延ばします。液体やドライアイスが必要としない内蔵型冷却システム。コンパクト設計で使いやすい。

[詳細を学ぶ](#)

型式	CT401
使用温度	-40°C-室温
冷媒	R404A
コンプレッサー	エンブラコ
トラップタンクサイズ	Φ160×250/5L
トラップタンク材質	304/316L
トラップ装置	3*500ml ガラスびん
真空の港	9.5mm のホースの棒
電源	110/220V、50/60Hz、単相
外形寸法	350W*470D*811H
重量	45kg