

真空コールドトラップチラー 間接コールドトラップチラー

商品番号: KCT-2



前書き

間接コールドトラップで真空システムの効率を高め、ポンプの寿命を延ばします。冷却システム内蔵で、液体やドライアイスは不要です。コンパクトなデザインで使いやすいです。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	CT401
動作温度	-40°C～室温
冷媒	R404A
コンプレッサー	エンブラコ/
トラップタンクサイズ	Φ160×250/5L
トラップタンク材質	304/316L
捕捉装置	3*500mlガラスボトル
真空ポート	9.5mmホースバーブ
電源	110/220V、50/60Hz、単相
寸法	350W*470D*811H
重量	45kg