

高温耐性と絶縁性を備えたエンジニアリング先進ファインセラミックス用高品質 アルミナセラミックス製ねじ

商品番号: KM-C011



前書き

アルミナセラミックス製ねじは、99.5%アルミナ製の締結部品で、優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性が要求される過酷な用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

M16	外六角	100*9.2*24.2	7.*9.2*24.2	40*9.2*24.2	
M14	外六角	80*10*22	50*7.6*21.9	40*9.9*21	
M12	外六角	75*8.1*18.8	50*10.3*18.3	25*10.3*18.4	15*10*21.2
	内六角	50*10.5*17.2	35/25*10.4*17.1	15*12.2*18.1	14*12.2*18
M10	外六角	70*7*16.8	35*6.6*16.6		
	内六角	50*9*14.8	35*9.1*14.8		
M8	内六角	70*5.6*14	50*4.5*11.7	35*5.3*12.9	25*5.3*12.9
	内六角	50*7.6*12.3	35*7.9*12.3		
	皿小ねじ 内六角	30*-*13.8			
	"+"タイプ	20*-*14.2			
M6	外六角	55*5.2*9.7	40*4.3*9.6		
	内六角	40*5.8*9.8	25*5.9*10	15*5.9*10	
	"+"タイプ	40*-*12			
	外六角 "—" タイプ	25*3.9*9.8			
	丸頭 "—" タイプ 穴あき	20*4.8*10			
	内六角	15*-*9.8			
M5	外六角	25*3.5*8	20/15*3.6*8	10/12*3.6*7.6	5*3.6*8
	内六角	35*4.7*7.8	25/20*4.9*8.1	15/12*4.9*8.1	10/5*4.9*8.1
	丸頭 "+"タイプ 穴あき	25*-*8.6	20*-*8.5	12*-*8.5	
	丸頭 内六角	25*2.*9.3	12*2.8*8.6		
	丸頭 "—" タイプ	10*3.4*7.9			
	"+"タイプ	10*-*8.9			

	丸頭 "—" タイプ 穴あき	6/15*3*10			
M4	外六角	20*3.2*6.8	15*3.3*6.8	10*3.2*6.8	
	内六角	25*4*7	20*4.1*6.9	15*4.1*6.8	10*3.2*6.8
	内六角	25*-*8.5			
	"+" タイプ	12*-*8.4			
	丸頭 "—" タイプ	8*2.9*7	5*2.1*9.3		
	丸頭 "+" タイプ 穴あき	3*4.5*8.9			
M3.5	"+" タイプ	9*-*5.3			
M3	外六角	10*3*5.5	30*3*5.4		
	内六角	30*3*5.4	20/25*3*5.4	15/10*3*5.4	8*3*5.4
	"+" タイプ	15*-*5.2	6*-*5.6		
	丸頭 "+" タイプ	6.5*2.7*5.5			
M2.5	"+" タイプ	9*-*4.5	6*-*3.9		
M2	皿小ねじ "—" タイプ 半ねじ	22*1.4*3.8			
	内六角	14*1.9*3.8			
	皿小ねじ "—" タイプ	10*1.4*3.8			
	"+" ねじ	8*1.6*3.5			
	丸頭 "+" タイプ	8*1.5*3.5			
	外六角	6*1.6*3.8			
	"+" タイプ	6*-*4.2			