

ラボ用手動加熱プレート内蔵加熱油圧プレス機

商品番号: PCY



前書き

当社のラボ用手動加熱プレス一体型で、熱プレス試料を効率的に処理します。最大500℃の加熱範囲で、様々な産業に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCY-5T1212	PCY-10T1818	PCY-10T2020	PCY-15T3030
圧力範囲	0-5.0 トン	0-10.0 トン	0-10.0 トン	0-15.0 トン
ピストン径	50mm (d) クロムメッキオイルシリンダー内	65mm (d) クロムメッキオイルシリンダー内	65mm (d) クロムメッキオイルシリンダー内	95mm (d) クロムメッキオイルシリンダー内
メイン全体構造	油漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置	油漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置	油漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置	油漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置
金型加熱温度	室温 -300.0C/500.0C	室温 -300.0C/500.0C	室温 -300.0C/500.0C	室温 -300.0C/500.0C
断熱方法	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード
冷却方法	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]
熱板サイズ	両面プレート加熱 120×120mm(M×N)	両面プレート加熱 180×180mm(M×N)	両面プレート加熱 200×200mm(M×N)	両面プレート加熱 300×300mm(M×N)
ワークスペース	140×140×60mm	180×180×60mm	200×200×60 mm	300×300×65mm
寸法	250×230×390mm(L×W×H)	290×290×420mm(L×W×H)	320×290×420mm(L×W×H)	450×420×450mm(L×W×H)
電源	700W(220V/110V カスタマイズ可能)	1000 W(220V/110V カスタマイズ可能)	1200 W(220V/110V カスタマイズ可能)	3000 W(220V/110V カスタマイズ可能)
重量	55 Kg	90 Kg	95Kg	180Kg
粉末錠剤成形機の寸法図	下図参照	下図参照	下図参照	下図参照